

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T1044DP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588520 T1044DP
GTIN	3165140623605
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do drewna**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

**w dostawie::**

3-częściowy  
zoptymalizowane dla materiału: Drewno  
grubość blatu (drewno miękkie): 5-150 mm  
rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem  
rodzaj skrawania: cięcie proste szybkie (zgrubne)  
materiał brzeszczotów: HCS  
podziałka zębów: 4,0 mm  
długość listków: 250 mm  
liczba brzeszczotów: 3

**Opis techniczny**

długość listków	250 mm
grubość blatu (drewno miękkie)	5-150 mm
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
rodzaj skrawania	cięcie proste szybkie (zgrubne)
podziałka zębów	4,0 mm
liczba brzeszczotów	3
materiał brzeszczotów	HCS
przydatność	_T1044DP
zoptymalizowane dla materiału	Drewno

Nazwa

T1044DP