

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1130CF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588700 1130CF
GTIN	3165140507202
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do metalu** wydajne, zgrubne cięcie. Zwłaszcza do akcji ratunkowych i prac rozbiórkowych.

**w dostawie::**

5-częściowy  
zoptymalizowane dla materiału: stal  
grubość blachy (blacha perforowana): 4-12 mm  
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175 mm  
rodzaj skrawania: cięcie proste szybkie (zgrubne)  
materiał brzeszczotów: BiM  
podziałka zębów: 2,5 + 3,2 mm  
długość listków: 225 mm  
liczba brzeszczotów: 5

**Opis techniczny**

podziałka zębów	2,5 + 3,2 mm
grubość blachy (blacha perforowana)	4-12 mm
długość listków	225 mm
przydatność	_1130CF
liczba brzeszczotów	5
materiał brzeszczotów	BiM
rodzaj skrawania	cięcie proste szybkie (zgrubne)
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 175 mm

zoptimalizowane dla materiału

stal

Nazwa

1130CF