

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T102D****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588525 T102D
GTIN	3165140691482
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięci**tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. do polipropylenu (**PP**) i polietylenu (**PE**), bez stapiania się i napawania.

w dostawie::

5-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: Polipropylen (PP), polietylen (PE)

grubość blatu (tworzywo sztuczne): 5-30 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: HCS

podziałka zębów: 4,0 mm

długość listków: 100 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

materiał brzeszczotów	HCS
długość listków	100 mm
przydatność	_T102D
liczba brzeszczotów	5
podziałka zębów	4,0 mm
grubość blatu (tworzywo sztuczne)	5-30 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
zoptymalizowane dla materiału	Polipropylen (PP), polietylen (PE)

Nazwa

T102D