

Garant**Brzeszczoty do pił taśmowych 27×4150, liczba zębów na cal: 3/4H****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 173837 3/4H |
| GTIN | 4062406125349 |
| Klasa artykułu | 11S |

Opis**Wykonanie:**

GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – **uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem” GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Opis techniczny

| | |
|-----------|-------|
| szerokość | 27 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|--|
| Grubość | 0,9 mm |
| długość | 4150 mm |
| uzębienie | combi |
| kąt natarcia | 10 stopni |
| Materiał ostrza | HSS Co 8 |
| Rodzaj produktu | Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu |