

**Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 41×4115, liczba zębów na cal: 2/3H****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 173868 2/3H |
| GTIN | 4062406125417 |
| Klasa artykułu | 11S |

Opis**Wykonanie:**

GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich, o ząbieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy ząbieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

 : HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 10°

szerokość: 41 mm

Grubość: 1,3 mm

długość: 4115 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|--------------|
| długość | 4115 mm |
| kształt zębów i kąt natarcia | mieszane 10° |
| Grubość | 1,3 mm |
| szerokość | 41 mm |
| Materiał ostrza | HSS Co 8 |