

Garant**Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 41×5800, liczba zębów na cal: 2/3H****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173875 2/3H
GTIN	4062406125493
Klasa artykułu	11S

Opis**Wykonanie:**

GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – **uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich o zazębieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem” GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Opis techniczny

Grubość	1,3 mm
---------	--------

długość	5800 mm
szerokość	41 mm
kąt natarcia	10 stopni
uzębienie	combi
Materiał ostrza	HSS Co 8
Rodzaj produktu	Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu