

Garant

Zestawy precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych długich z chwytem trójkątnym nr 150376, wkasenie 90°, TiAlN, Liczba pogłębiaczy: 6

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150369 6
GTIN	4062406127435
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.

Precyzyjny pogłębiacz stożkowy nr 150376, z **długim trzonkiem 3-powierzchniowym**.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez korbów do wykonywania **dokładnych, okrągłych pogłębień 90°**.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu: wielk. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

w dostawie::

6-elem. zestaw pogłębiaczy stożkowych w kasecie.

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	3
liczba pogłębiaczy	6
powłoka	TiAlN

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
Materiał ostrza	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	Norma zakładowa
chwyt	Trzy powierzchnie mocujące z h9
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Akcesoria

Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 16,5 mm	150376 16,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 6,3 mm	150376 6,3
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 20,5 mm	150376 20,5
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 10,4 mm	150376 10,4
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 12,4 mm	150376 12,4
Pogłębiacze stożkowe precyzyjne, długie, zchwyt trójkątnym 90° Ø zewn. Dc 8,3 mm	150376 8,3