

Garant**Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych razem z zestawem akcesoriów, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412840 150
GTIN	4062406127367
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa z bogatym zestawem akcesoriów **umożliwia mierzenie podcięć, rowków i odstępów otworów.**

- **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.**
- **Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu.**
- **Ergonomiczna obudowa z przyjemnymi w dotyku elementami z powłoką Haptoprene.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 suwmiarka cyfrowa **IP54** z wyjściem danych nr 412680, rozm. 150.

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

2 pary uchwytów trzpieni pomiarowych długich i krótkich.
3 pary trzpieni pomiarowych z talerzykami pomiarowymi Ø 6 mm, Ø 10 mm, Ø 12,5 mm.
2 pary trzpieni pomiarowych ze stożkiem pomiarowym Ø 9 mm, 60° i Ø 12 mm, 60°.
1 para trzpieni pomiarowych z wałeczkiem pomiarowym Ø 1,5 x 9 mm.
1 układ sprężysty do utrzymywania stałego nacisku pomiarowego.
1 klucz kątowy.
1 mostek 75 mm do pomiaru głębokości.
W komplecie wytrzymała kasetka z tworzywa sztucznego.

Część zamienna:

Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk.D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk.B.

Opis techniczny

odczyt	0,0005 cal
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
długość szczęk	40 mm
wymiar głębokości	prostokątne 3,7×1,3
norma	ISO 13385
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11,5 mm
z głębokościomierzem	tak
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,02 mm
złącze	Interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja DAKKSSuwmiarki, głębokościomierze maks.
zakres pomiarowy 200 mm

021010 200

021000 200

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm

Aksesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032

Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych zakres pomiarowy 150 mm

412680 150

Śruba do uchwytów do głębokościomierzy

412236