

HOLEX®**Klucze oczkowe zapadkowe z 4 rozwartościami, 4 w 1, typ: 9-15****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614848 9-15
GTIN	4045197727084
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 9 mm

rozwartość klucza 2: 11 mm

rozwartość klucza 3: 14 mm

rozwartość klucza 4: 15 mm

długość całkowita L: 180 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 23 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	9 mm
rozwartość klucza 4	15 mm
rozwartość klucza 3	14 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	16 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	23 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	14 mm
długość całkowita L	180 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2	30 mm
rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana