



**Płytko skrawająca o profilu prostokątnym prawe, HB 720, Ø D<sub>min</sub> podcięcie  
D1 / D2: 8/14L mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273977 8/14L
GTIN	4062406127756
Klasa artykułu	21H

### Opis

**Ważne:**

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> Ø wewnętrzna.

D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu t<sub>maks.</sub>

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min.</sub>: 14 mm

grubość płytki T: 10,7 mm

rozstaw osi końcówek F: 9 mm

maks. głębokość wcinania t<sub>maks.</sub>: 5 mm

promień R: 0,2 mm

Szerokość skrawania W: 3 mm

### Opis techniczny

promień R	0,2 mm
posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
grubość płytki T	10,7 mm

rozstaw osi końcówek F	9 mm
maks. głębokość wcinania $t_{\text{maks.}}$	5 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	14 mm
Gatunek	HB 720