



Płytko skrawająca o profilu prostokątnym prawe, HB 720, Ø D_{min} podcięcie D1 / D2: 7/12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273973 7/12
GTIN	4062406127930
Klasa artykułu	21H

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

D₁ = D_{min} Ø wewnętrzna.

D₂ = D_{min} Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu t_{maks.}.

grubość płytki T: 8,8 mm

rozstaw osi końcówek F: 9 mm

maks. głębokość wcinania t_{maks.}: 3 mm

promień R: 0,2 mm

Szerokość skrawania W: 2,5 mm

posuw f: 0,01 - 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

rozstaw osi końcówek F	9 mm
promień R	0,2 mm
grubość płytki T	8,8 mm
maks. głębokość wcinania t _{maks.}	3 mm

posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
Szerokość skrawania W	2,5 mm
Gatunek	HB 720