

Garant**Płytko skrawając o profilu okrągłym, HB720, Ø Dmin. podcięcie D1/D2:
6/12Lmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273975 6/12L
GTIN	4062406127992
Klasa artykułu	21H

Opis**Ważne:**

Zamawiany rozmiar = minimalna Ø podcięcia.

Podcięcia o większej Ø są możliwe bez modyfikacji.

$D_1 = D_{min}$ Ø wewnętrzna.

$D_2 = D_{min}$ Ø zewnętrzna.

Wersja L o głębszym podcięciu $t_{maks.}$

Opis techniczny

grubość płytki T	10,7 mm
promień R	1,5 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	5 mm
posuw f	0,01 - 0,02 mm/obr,
Rozstaw osi końcówek F L ₃	9 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
powłoka	TiCN

Gatunek	HB720
Rodzaj produktu	Minipłytko skrawająca

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	25 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	60 m/min	K
CuZn	nadaje się	100 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		