

**Garant****Wytaczaki HM eliptyczny, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1:  
12/34mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273969 12/34
GTIN	4062406128005
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Najprostszą wymianą płytek skrawających.**

Eliptyczny kształt zapewniający najwyższą odporność na zginanie.

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	279810 1
długość całkowita L	100 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwytów	34 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

