

**Garant****Wytaczaki HM okrągłe, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 12/34mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez użębiecie czołowe.**
- **Najprostsza wymiana płytek skrawających.**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

**Opis techniczny**

długość całkowita L	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 1
Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwytów	34 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
zakres zastosowania	rowkowanie osiowe, zewnętrzne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

