

Garant**Wytaczaki, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 12/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Najprostsza wymiana płytek skrawających.**

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	279810 1
długość całkowita L	70 mm
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	12 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki