

Garant**Wytaczaki HM okrągłe, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 12/45mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273966 12/45 |
| GTIN | 4062406128081 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez użębiecie czołowe.**
- **Najprostsza wymiana płytek skrawających.**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Opis techniczny

| | |
|--|-------------------------------|
| śruba mocująca płytki obracane | 279810 1 |
| długość całkowita L | 110 mm |
| Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów | 45 mm |
| wysokość mocowania L ₂ | 11 mm |
| Ø chwytu D _s | 12 mm |
| zakres zastosowania | rowkowanie osiowe, zewnętrzne |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| możliwość wcinania osiowego | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

