

Garant**Wytaczaki, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 16/20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273963 16/20
GTIN	4062406128142
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Najprostsza wymiana płytek skrawających.

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 1
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	20 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki