

Mitutoyo**Wysokościomierze cyfrowe QM-Height, Typ: 600****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445233 600
GTIN	4946368760582
Klasa artykułu	44B

Opis**Wykonanie:**

Wysokościomierz o zwartej konstrukcji, wysokiej dokładności, z ręcznym przesuwem i czytelnym, monochromatycznym wyświetlaczem LCD. Liczne funkcje pomiarowe i analityczne do przetwarzania danych. Szybki i łatwy wybór funkcji i wszystkich istotnych obliczeń średnicy wewnętrznej, zewnętrznej oraz odstępów. Nieograniczona prędkość przesuwu. Wydłużona żywotność baterii.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do warsztatów i izb pomiarowych.

w dostawie::

W komplecie trzebień z końcówką sferyczną \varnothing 5 mm, blok kalibracyjny, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik, rysik traserski, przewód do transmisji danych, zasilacz.

Opis techniczny

Kalibracja	E2
Liczba dołączonych baterii	4

odchyłka prostopadłości (czołowa)	12 µm
zakres pomiarowy	0 - 600 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR6
odczyt przełączany co	0,001 / 0,0005 mm
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn	1,8 µm
granica błędów (L = odcinek pomiaru w mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
metoda przesuwu sań pomiarowych	ręcznie
maksymalny zakres zastosowania	0 - 715 mm
ciężar pomiarowy	1,5 ±0,5 N
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Wysokościomierz

Usługi

Kalibracja DAkkSWysokościomierz cyfrowy maks. zakres pomiarowy 800 mm	024010 800
Kalibracja wysokościomierzy cyfrowych maks. zakres pomiarowy 800 mm	024000 800

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
--	------------