

Mitutoyo**Wysokościomierze cyfrowe QM-Height z poduszką powietrzną, Typ: 350****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445234 350
GTIN	4946368760605
Klasa artykułu	44B

Opis**Wykonanie:**

Wysokościomierz o zwartej konstrukcji, wysokiej dokładności, z ręcznym przesuwem i czytelnym, monochromatycznym wyświetlaczem LCD. Liczne funkcje pomiarowe i analityczne do przetwarzania danych. Szybki i łatwy wybór funkcji i wszystkich istotnych obliczeń średnicy wewnętrznej, zewnętrznej oraz odstępów. Nieograniczona prędkość przesuwu. Wydłużona żywotność baterii.

poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw .

Zastosowanie:

Zwłaszcza do warsztatów i izb pomiarowych.

w dostawie::

W komplecie trzpień z końcówką sferyczną \varnothing 5 mm, blok kalibracyjny, 4 baterie nr 081561, wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

Czujnik, rysik traserski, przewód do transmisji danych, zasilacz.

Opis techniczny

dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn	1,8 μ m
-----------------------------------------------	-------------

nacisk pomiarowy	1,5 ±0,5 N
Kalibracja	E2
maksymalny zakres zastosowania	0 - 465 mm
odchyłka prostokątności (czołowa)	7 µm
Liczba dołączonych baterii	4
granica błędów (L = odcinek pomiaru w mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
odczyt przełączany co	0,001 / 0,0005 mm
metoda przesuwu sań pomiarowych	ręcznie
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 LR6
zakres pomiarowy	0 - 350 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Wysokościomierz

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy cyfrowych maks. zakres pomiarowy 400 mm	024000 400
Kalibracja DAkkSWysokościomierz cyfrowy maks. zakres pomiarowy 400 mm	024010 400