



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MAG



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczeplania.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

Strumień światła	300 - 500 lm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Źródło światła	Moduł LED
pojemność akumulatora	2,2 Ah
strumień światła, stopień 2	150 lm
czas świecenia	2,5 h
długość całkowita	260 mm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
stopień ochrony IP	IP 20
Szerokość całkowita	61 mm
masa	273 g
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	MAG
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Ładowarka USB Typ CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------