



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MINIFORM



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081516 MINIFORM
GTIN	5708997354049
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania. Wersja **Miniform** o **smukłych**, praktycznych wymiarach do torby (120x59x25 mm), klips na pasek, ergonomiczny uchwyt.

Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, **równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.**

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

Strumień światła	200 lm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Źródło światła	Moduł LED

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strumień światła, stopień 2	100 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	3,7 V
pojemność akumulatora	1,6 Ah
Szerokość całkowita	59 mm
czas świecenia	2,5 h
długość całkowita	120 mm
czas świecenia na stopniu 2	5 h
stopień ochrony IP	IP 65
masa	138 g
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	MINIFORM
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa