

LENOX **Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 960G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588735 960G
GTIN	082472210897
Klasa artykułu	58Z

Opis**Wykonanie:**

agresywny, **wygięty kształt brzeszczotu**, ze zoptymalizowanym położeniem środka ciężkości dla szybszego cięcia. Dłuższa trwałość dzięki **powłoce z TiN**.

w dostawie::

5 szt.

zoptymalizowane dla materiału: Drewno z metalem

grubość blatu (drewno z częściami metalowymi): < 175 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste szybkie (zgrubne)

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 2,5 mm

długość listków: 225 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

liczba brzeszczotów	5
grubość blatu (drewno z częściami metalowymi)	< 175 mm
materiał brzeszczotów	BiM
przydatność	_960G
rodzaj skrawania	cięcie proste szybkie (zgrubne)
długość listków	225 mm
podziałka zębów	2,5 mm
zoptymalizowane dla materiału	Drewno z metalem
Nazwa	960G

Rodzaj produktu

Brzeczczot piły szablowej