

LENOX **Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 12114G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588735 12114G
GTIN	082472211016
Klasa artykułu	58Z

Opis**Wykonanie:**

agresywny, **wygięty kształt brzeszczotu**, ze zoptymalizowanym położeniem środka ciężkości dla szybszego cięcia. Dłuższa trwałość dzięki **powłoce z TiN**.

w dostawie::

5 szt.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 3-8 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 1,8 mm

długość listków: 300 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
długość listków	300 mm
podziałka zębów	1,8 mm
przydatność	_12114G
materiał brzeszczotów	BiM
grubość blachy (blacha perforowana)	3-8 mm
liczba brzeszczotów	5

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 175 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
Nazwa	12114G
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej