

HOLEX®

**Oprawki brzeszczotów do metali z brzeszczotem bimetalowym, 24 zęby,
długość listków: 300 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	580750 300
GTIN	4062406128579
Klasa artykułu	52S

Opis

Wykonanie:

Solidna piła kabłąkowa z komponentami z odlewanego aluminium. **Maksymalne naprężenie brzeszczotu** do 1500 N z możliwością bardzo łatwej regulacji dzięki nakrętkom mocującym zintegrowanym w uchwycie. **Alternatywnie możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 40°, do cięcia równo z powierzchnią.** Długość całkowita 405 mm.

w dostawie::

Brzeszczot bimetalowy HOLEX nr 582970.
długość listków: 300 mm

Opis techniczny

liczba zębów na cal	24
długość listków	300 mm