



## Pilnik wysokowydajny, chromowany nacięcie nr 2, typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519100 6
GTIN	4062406128623
Klasa artykułu	51S

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokowydajne, chromowane pilniki o twardości **HRC 67** mają szeroki zakres zastosowań – od miękkich materiałów, takich jak **aluminium**, po bardzo twarde materiały, jak **stale wysokostopowe, INOX i ceramika**. Długość bez uchwytu 100 mm.

#### Zalety:

- **Wysoka odporność na korozję**
- **3–6 razy dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi pilnikami.**
- **Bez zatykania podczas obróbki bardzo miękkich materiałów.**

opis kształtu: trójkątne

przekrój: 9 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	9 mm
opis kształtu	trójkątne
rodzaj nacięcia	nacięcie nr 2