

**Blacha diamentowa, Ziarnistość: D64 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529112 D64
GTIN	4007220955918
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Elastyczna blacha diamentowa, **obustronnie** pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim.  
Wysokość powłoki 0,7 mm.

**Zastosowanie:**

Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

**wskazówka:**

Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 35 mm

długość: 350 mm

ziarnistość: stały

**Opis techniczny**

ziarnistość	stały
ziarnistość	D64
wymiary	35 × 350 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	35 mm
wysokość	0,7 mm
długość	350 mm

