

GEDORE**Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614750 10
GTIN	4010886609736
Klasa artykułu	63M

Opis**Wykonanie:**

Oczko odgięte o 15°. Ergonomiczny i poręczny uchwyt przewężony. Bardzo długi uchwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Nadaje się zwłaszcza do połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, wymagających dużego momentu obrotowego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 190 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 8,5 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	5 mm
długość klucza L	190 mm
rozwartość klucza	10 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	8,5 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich, wersja bardzo długa
liczba wkręteków 12

614760 12

Zestaw kluczy oczkowo-płaskich, wersja bardzo długa
liczba wkręteków 8

614760 8