

**Garant**

**Oprawki do stempli, metryczne  $\varnothing d = 5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  chwytu DS: 8mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	293029 8
GTIN	4062406128678
Klasa artykułu	29K

### Opis

**Wykonanie:**

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

**Pasuje do:**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

**Wyp. dodatkowe:**

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

### Opis techniczny

L	34 mm
dł. całkowita L1	35 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	8 mm

## Karta danych

Ø d	5 mm
Ø D	22 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

### Akcesoria

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 8 mm	293006 8
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 16 mm	293006 16
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 12 mm	293006 12
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 5 mm	293006 5