

Garant

Oprawki do stempli, metryczne $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, \varnothing chwytu DS: 22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	293029 22
GTIN	4062406128913
Klasa artykułu	29K

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

Pasuje do:

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

Wyp. dodatkowe:

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

wskazówka:

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej \varnothing stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

Opis techniczny

dł. całkowita L1	46 mm
L	34 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
\varnothing chwytu D _s	22 mm

Karta danych

Ø d	5 mm
Ø D	22 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 5 mm	293006 5
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 8 mm	293006 8
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 12 mm	293006 12
Klucze do nakrętek z otworami czołowymi do uchwytów o Ø 16 mm	293006 16