

Garant**Stemple do śrub z gniazdem Torx® Ø d = 5 mm, TiN, profil Torx®: TX7mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293069 TX7
GTIN	4062406129712
Klasa artykułu	29L

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

L	1,7 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	2,08 mm
Ø wiercenia wstępnego	1,5 mm
Materiał ostrza	HSS

profil Torx®	TX7
tolerancja	od 0,0 do +0,01 mm
profil	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego