

**Suwmiarki cyfrowe uniwersalne DIGI ULISSE I/E, zakres pomiarowy: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	417700 500
GTIN	2050001780072
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, z wymiennymi końcówkami pomiarowymi.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Suwmiarka, 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032. Wymienne końcówki pomiarowe z kulką o  $\varnothing$  3 mm i tulejką zaciskową z gwintem wewnętrznym M 2,5.

**Wyp. dodatkowe:**

przewód do transmisji danych nr 498948. Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900–434910 można stosować z gwintem M2,5.

**Część zamienna:**

Pokrywa komory baterii nr 417702.

**wskazówka:**

Inne części pomiarowe na zapytanie.

**Opis techniczny**

długość szczęk	103 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zakres pomiarów wewnętrznych	42 - 500 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	0 - 420 mm
$\varnothing$ końcówek pomiarowych kulistych	3 mm

## Karta danych

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,03 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/417700-500>