

## ejendals

### Para rękawic spawalniczych Tegera® 126A, rozmiar rękawic: 11



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094123 11
GTIN	7340118312279
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Tegera® 126A.** Rękawice spawalnicze bez podszewki o **wysokiej czułości dotyku** (czułość 5 według EN 420) i doskonałym dopasowaniu. Wzmocniony palec wskazujący oraz wzmocnione włóknem Kevlar® szwy umożliwiają stosowanie rękawic w wyjątkowo wymagających warunkach roboczych. Odporność na ciepło kontaktowe o temperaturze 100°C.

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

#### Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
Kategoria ochrony	Kategoria III
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
zastosowanie	wielorazowe

długość	310 mm
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki
zawartość	12
materiał	Kozia skóra licowa
zakres zastosowania	Heavy Duty
Ciepło kontaktowe do	100 °C
EN 388.	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Spawanie	WIG
kolor	żółty / biały
norma	EN 407
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze