

**Garant****Rozpylacz ciśnieniowy, Typ: VL1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083512 VL1
GTIN	4062406129934
Klasa artykułu	01A

**Opis****Wykonanie:**

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana **dysza rozpylająca** od mgiełki do wiązki punktowej. Rozpylacz ciśnieniowy GARANT z widoczną skalą i stabilną stopką. Łatwe przyporządkowanie dzięki identycznym kolorystycznie pokrywkom rozpylacza i pojemnikom. Pokrywa głowicy natryskowej i zbiornik płynu w kolorze białym.

**Zastosowanie:**

Odporność na działanie powszechnie stosowanych **cieczy alkalicznych i alkoholi**.

**Opis techniczny**

materiał uszczelki	EPDM
Materiał głowicy rozpylającej	PP
pojemność	1,5 l
maks. ciśnienie robocze	3 bar
Rodzaj produktu	rozpylacz

