

**Garant****Rozpylacz ciśnieniowy, Typ: VS1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083512 VS1    |
| GTIN             | 4062406130237 |
| Klasa artykułu   | 01A           |

**Opis****Wykonanie:**

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana **dysza rozpylająca** od mgiełki do wiązki punktowej. Rozpylacz ciśnieniowy GARANT z widoczną skalą i stabilną stopką. Łatwe przyporządkowanie dzięki identycznym kolorystycznie pokrywkom rozpylacza i pojemnikom. Pokrywa głowicy natryskowej i zbiornik płynu w kolorze czarnym.

**Zastosowanie:**

Odporność na działanie powszechnie stosowanych cieczy **zawierających rozpuszczalniki**, węglowodorów (środki do czyszczenia hamulców), olejów mineralnych i smarów.

**Opis techniczny**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| materiał uszczelki            | Viton |
| Materiał głowicy rozpylającej | PA    |
| pojemność                     | 1,5 l |
| maks. ciśnienie robocze       | 3 bar |

Rodzaj produktu

rozpylacz