

Garant**Rozpylacz ciśnieniowy, Typ: VA1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083512 VA1
GTIN	4062406130220
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana **dysza rozpylająca** od mgiełki do wiązki punktowej. Rozpylacz ciśnieniowy GARANT z widoczną skalą i stabilną stopką. Łatwe przyporządkowanie dzięki identycznym kolorystycznie pokrywkom rozpylacza i pojemnikom. Pokrywa głowicy natryskowej i zbiornik płynu w kolorze stalowoniebieskim.

Zastosowanie:

Odporność na działanie powszechnie stosowanych cieczy **zawierających kwasy**.

Opis techniczny

materiał uszczelki	Viton
Materiał głowicy rozpylającej	PP
pojemność	1,5 l
maks. ciśnienie robocze	3 bar
Rodzaj produktu	rozpylacz

