

HEDI**Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 40B2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081125 40B2
GTIN	
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Bębny kablowe Hedi® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne. Z pokrywami samozamykającymi się. Do **stałego** zastosowania na zewnątrz. Odpowiada DGUV I 203-005 (dawniej BGI 600).

Kabel opancerzony PU Plus

Przekrój przewodu 2,5 mm. Bezpiecznik PRCD-S montowany na kablu. Nominalny prąd zadziałania 30 mA, czas zadziałania ≤ 30 ms.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

typ	40B2
długość przewodu	40 m
materiał kabla	kabel pancerny

Napięcie w sieci	250 V
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
rodzaj przewodu	3G2,5
klasa przewodu	H07BQ-F
stopień ochrony IP	IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
liczba gniazd wtykowych	3
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Dostępny system diagnostyczny	tak
Rodzaj produktu	Bębny kablowe