



Stoły warsztatowe z 4 szufladami i 2 drzwiami skrzydłowych, dł. blatu: 2000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	929570 2000
GTIN	4062406130060
Klasa artykułu	92W

Opis

Wykonanie:

- blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
- podstawa - spawana z blachy stalowej
- szuflady z blachy stalowej, na lekkobieźnych rolkach z tworzywa delrin
- drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
- centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (pośrodku) mm: 180; 180; 180

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 180

Wysokość drzwiczek (lewych) mm: 540

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 360

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

Powłoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, **malowane proszkowo, półki ocynkowane.**

wskazówka:

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

Opis techniczny

wysokość	850 mm
masa	122 kg
stół warsztatowy połączony szeregowo	nie – za duży występ blatu
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	900 kg
głębokość blatu	700 mm
wysokość drzwiczek (z prawej strony)	360 mm
stół warsztatowy zamykany centralnie	tak
długość blatu	2000 mm
szerokość podstawy	1775 mm
głębokość użytkowa szuflad	520 mm
wysokość drzwiczek (z lewej strony)	540 mm
Liczba szuflad	4
głębokość podstawy	630 mm
szerokość użytkowa szuflad	490 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
grubość blatu	40 mm
Grubość materiału	1,5 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	100 kg
grubość płyty	40 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	90 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
kompensacja wysokości	20 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Aksesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-9, bez wkładki

914202