

**Stoły warsztatowe z 3 szufladami i drzwiami skrzydłowymi, dł. blatu: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	929540 2000
GTIN	4062406130039
Klasa artykułu	92W

Opis**Wykonanie:**

- blat stołu warsztatowego o grubości 40 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, pokrytego bezbarwnym lakierem odpornym na działanie promieni UV
- podstawa - spawana z blachy stalowej
- szuflady z blachy stalowej, na lekkobieżnych rolkach z tworzywa delrin
- drzwi z blachy stalowej, z zagłębieniem z tworzywa sztucznego, kątem otwarcia 180° i zawiasami z automatycznym domykaniem
- centralny zamek patentowy z 2 kluczami.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie) mm: 180; 180; 180

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 540

Wyp. dodatkowe:

Odpowiednie półki zob. nr 929581.

Powłoka lakiernicza:

Korpus RAL 7035 szary jasny, fronty RAL 7016 antracytowy, **malowane proszkowo, półki ocynkowane.**

wskazówka:

Inne możliwe fronty: jasnoszary RAL 7035, niebieski sygnałowy RAL 5005. Inne kolory niedostępne.

Opis techniczny

stół warsztatowy zamykany centralnie

tak

masa	113 kg
wysokość drzwiczek (z prawej strony)	540 mm
wysokość	850 mm
stół warsztatowy połączony szeregowo	nie – za duży występ blatu
długość blatu	2000 mm
Liczba szuflad	3
Powierzchnia płyty roboczej	Lakier bezbarwny
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	900 kg
szerokość użytkowa szuflad	490 mm
materiał blatu	Bukowy multipleks
głębokość blatu	700 mm
głębokość podstawy	630 mm
grubość blatu	40 mm
głębokość użytkowa szuflad	520 mm
szerokość podstawy	1775 mm
Grubość materiału	1,5 mm
wysokość stołu warsztatowego	850 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	100 kg
grubość płyty	40 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	90 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
kompensacja wysokości	20 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy

Akcesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-9, bez wkładki

914202