

ejendals

Para rękawic Tegera® 882, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094366 9
GTIN	7392626040212
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 882. Rękawica syntetyczne, całkowicie pokryte pianką nitrylową, o dobrej przyczepności. Dopasowany krój i dobre wycucie dotykowe sprawiają, że rękawica jest idealna do precyzyjnych zastosowań mechanicznych **w wilgotnym lub zaolejonym otoczeniu. Odporność na temperaturę do 100°C.**

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

EN 407: X1XXXX

materiał podłoża: nylon

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: Precyzja / uniwersalność

kolor: czarny

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121X
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	nylon
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja / uniwersalność
kolor	czarny