



Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15°, kW, długość całkowita: 130 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	725490 130
GTIN	4062406130626
Klasa artykułu	71B

Opis

Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równo z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 15°.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tworzywa sztucznego (**nie nadają się do metalu**).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
skos ostrza: Bez łysinki

Opis techniczny

długość całkowita	130 mm
skos ostrza	Bez łysinki
Uchwyt	Powłoka z tworzywa sztucznego
materiał	Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia	polerowane

główka	odgięte o 15°
Atrybut nazwy produktu	kW
ze sprężyną rozwierającą	tak
do tworzyw sztucznych	tak
śruba oporowa regulowana	tak