



Akumulatorowa lampa warsztatowa LED, Typ: MINI-PRO



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z wysokowydajnymi diodami LED o wysokiej wydajności świetlnej i z rozkładanymi, obrotowymi haczykami do zawieszania i mocnym magnesem do zaczepiania. Nowa generacja wersji **MINI-MAG**, silne światło punktowe i główne, ze wskaźnikiem poziomu naładowania z przodu.

Wysoce wydajna technologia COB LED zapewniająca szczególnie jasne, **równomierne oświetlenie dużych powierzchni, 2 stopnie jasności.**

Płynne ściemnianie.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie przewód USB do ładowania.

Opis techniczny

Źródło światła	Moduł LED
Liczba dołączonych akumulatorów	1

pojemność akumulatora	1,2 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień światła	20 - 200 lm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia	2 - 20 h
długość całkowita	202 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Szerokość całkowita	40 mm
masa	143 g
strefa wg ATEX	brak
oznaczenie producenta	MINIMAG PRO
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy pojemność akumulatora 1200 mAh	081431 1200
---	-------------