

**Lampa floodlight LED, 230 V, pobór mocy: 65 W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081267 65
GTIN	5708997356371
Klasa artykułu	08C

Opis**Wykonanie:**

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone.

Lampa warsztatowa wysokiej mocy obracana w zakresie 360°, wyposażona w gniazdo z zestykiem ochronnym (Schuko). Lampę można wszędzie zawiesić dzięki mocnemu hakowi albo ustawić bezpośrednio na stole warsztatowym.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pasuje do :

Statyw trójnożny nr 081252 wielk. 1,35-3.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 4000 lm

długość całkowita: 305 mm

Szerokość całkowita: 199 mm

wys. całkowita: 199 mm

Długość kabla przyłącza: 5 m

masa: 3500 g

Opis techniczny

Źródło światła	Lampki LED
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Strumień światła	4000 lm
pobór mocy	65 W
masa	3500 g
Kolor światła	6000 K
stopień ochrony IP	IP 54
napięcie znamionowe	220 - 240 V
długość całkowita	305 mm
Szerokość całkowita	199 mm
wys. całkowita	199 mm
Długość kabla przyłącza	5 m
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Lampy floodlight

Akcesoria

Statyw trójnożny wysokość 1,35-3 m	081252 1,35-3
------------------------------------	---------------