

ejendals

Para rękawic Tegera® 8805 Infinity, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094561 8
GTIN	7340118319346
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 8805 Infinity. Rękawice odporne na przecięcie o anatomicznym kształcie, wykonane w **technologii dziewiarskiej 18 Gauge** zapewniające optymalne dopasowanie i dobre czucie w palcach. Wysokiej klasy powłoka z poliuretanu na bazie wody i pianki nitrylowej zapewnia dobry chwyt. Ze wzmocnieniem w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Nadają się do ochrony przed **cieplem kontaktowym do 100°C. Można w nich obsługiwać ekrany dotykowe.** Dopuszczalne do kontaktu z żywnością. Ponadto rękawica nie zawiera **silikonu** i została przebadana dermatologicznie.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: czarny / szary / żółty

Opis techniczny

rozmiar rękawic	8
-----------------	---

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Właściwości rękawic	Odpowiednie do obsługi ekranów dotykowych
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X41B
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Nylon, włókno stalowe, karbon
powłoka	Pianka nitrylowa / poliuretan na bazie wodnej
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary / żółty
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe