

Garant GRIDLINE

**Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg, 36x20G, szuflady o wysokości frontu: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	930744 50
GTIN	4062406131586
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady pełnym wysuwem**, zróżnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

**Pasuje do:**

Obudowy szafek narzędziowych 40 x 24G nr 930735.

**w dostawie::**

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36x20
wysokość użytkowa	25 mm
o wysokości frontu	50 mm

Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
masa	13 kg
Szerokość użytkowa w G	36
Głębokość użytkowa w G	20
Zakres zastosowania	dla wózków montażowych
szerokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa	500 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×20G
Rodzaj produktu	Szuflada

## Akcesoria

Zaślepki do uchwytu listwowego 20-elem. Typ 10	951025 10
Zestawy pasków do opisu, 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951030 36
Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951032 36
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 36	951020 36