



## Trzpień pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm, Ø kulki pomiarowej: 2R mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	436315 2R
GTIN	7630041110838
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Trzpień z kulką rubinową (duża odporność na zużycie, niemagnetyczny, nieprzewodzący ładunków elektrycznych).

#### Pasuje do :

czujników dźwigienkowo-zębatych **TESA**, z gwintem przyłączeniowym **M1,4**.

#### Pasuje do :

436205, 436252, 436206, 436254

### Opis techniczny

Ø kulki pomiarowej	2 mm
gwint przyłączeniowy	M1,4