

HEDI

Przedłużacze z 3 gniazdami, 250 V, Typ: 15N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081184 15N
GTIN	4003644000517
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44). Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.

Ze złączem potrójnym. **Kabel gumowo-neoprenowy** z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

typ	15N
długość przewodu	15 m
rodzaj przewodu	3G1,5
klasa przewodu	H07RN-F
materiał kabla	neopren
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
stopień ochrony IP	IP 44

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	F
Atrybut nazwy produktu	250 V
Napięcie w sieci	250 V
Rodzaj produktu	Przedłużacze

Akcesoria

Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ L	081191 L
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ XL	081191 XL
Systemy podwieszania przewodów CableFix Typ S	081191 S