

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalną, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 36 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614820 36
GTIN	4045197728401
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 482 mm

szerokość szczęk b: 76,2 mm

wysokość szczęk h_1 : 16,6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 19,6 mm

Ø pierścienia D: 65,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 1000 Nm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	19,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	1000 Nm
szerokość szczęk b	76,2 mm
długość klucza L	482 mm
rozwartość klucza	36 mm
Ø pierścienia D	65,5 mm
wysokość szczęk h_1	16,6 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie