

Garant GRIDLINE

Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 75 kg, 20×24G, szuflady o wysokości frontu: 200mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931046 200
GTIN	4062406131883
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew oddzielających w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu się szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

Pasuje do:

Obudowy szaf narzędziowych 24×28G nr 931035.

w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×24
masa	16 kg

o wysokości frontu	200 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
wysokość użytkowa	175 mm
Szerokość użytkowa w G	20
Głębokość użytkowa w G	24
Zakres zastosowania	dla wózków montażowych
szerokość użytkowa	500 mm
głębokość użytkowa	600 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×24G
Rodzaj produktu	Szuflada

Akcesoria

Zestawy pasków do opisu, 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951030 20
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Zaślepki do uchwyty listwowych 20-elem. Typ 10	951025 10
Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951032 20