

Garant GRIDLINE

**Szuflada z indywidualną blokadą wysuwu, obsługiwana jedną ręką, 200 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931168 300
GTIN	4062406132125
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Z **obsługiwana jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 200 kg.

**Pasuje do:**

Obudowy szaf narzędziowych 30×28G nr 931155.

**w dostawie::**

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad - szary jasny RAL 7035, fronty - antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

masa	21 kg
o wysokości frontu	300 mm

Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wysokość użytkowa	275 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Szerokość użytkowa w G	26
Głębokość użytkowa w G	24
Zakres zastosowania	dla wózków montażowych
szerokość użytkowa	650 mm
głębokość użytkowa	600 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada

## Akcesoria

Zestawy pasków do opisu, 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 26	951030 26
Zaślepki do uchwytu listwowego 20-elem. Typ 10	951025 10
Pokrywa z PVC do zestawu uchwytów listwowych 10-elem. Szerokość użytkowa szuflad w G 26	951032 26
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 26	951020 26