

**HOLEX®****Para rękawic Cut C, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094611 7
GTIN	4062406132286
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-TEX Standard 100.  
HOLEX Cut C. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem C **wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge**, do zastosowania podczas precyzyjnych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest duże.

**Norma:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-TEX Standard 100.  
**Dzianina o grubości ściegu 18 G** umożliwia wykonywanie czynności wymagających precyzji, wiążących się ze średnim zagrożeniem zranieniem.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: czarno-szare

## Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4342C
materiał podłoża	DYTEC
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe